


PFG 3.5 HT1-60 N003

### Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60.0 Shore A                     |
| размер                        | 3.50                             |



Конструктивные данные PFG 3.5 HT1-60 N003

### Конструктивные данные

| Attribute             | Value   |
|-----------------------|---------|
| Высота H2             | 1.50 mm |
| Высота H              | 4.00 mm |
| Диаметр головки Dk    | 4.2 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 3.0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 2.00 mm |
| Ход пружины Z         | 0.5 mm  |
| Диаметр Ds            | 3.5 mm  |
| Высота H3             | 2.50 mm |
| Диаметр Dmax(S)       | 4.0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.12981



## Технические данные

| Attribute                        | Value                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Семейство ниппелей               | N 003                            |
| Материал присоски                | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A]    | 60.0 Shore A                     |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 7.5 mm                           |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 0.42 N                           |
| Объем                            | 0.015 cm <sup>3</sup>            |
| размер                           | 3.50                             |
| Семейство продуктов              | PFG                              |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.12981](http://www.schmalz.com/10.01.01.12981)

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.12981**

| Тип                                           | Номер товара                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N003 M3-AG DN100<br>10.01.01.00316 |

