


Ventosa plana (redonda)

## SUF 2 NBR-55 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.13938



SUF 2 NBR-55 SC010

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 2,00                 |



Datos de diseño SUF 2 NBR-55 SC010

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H2                | 2,00 mm |
| Altura H                 | 3,50 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 4,2 mm  |
| Diámetro interior d      | 1,40 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 0,2 mm  |
| Diámetro Ds              | 2,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)         | 2,4 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13938](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13938)

Art.-Nr.: 10.01.01.13938

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | Caucho nitrílico NBR  |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 2,0 mm                |
| Fuerza de arranque               | 0,15 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,15 N                |
| Peso                             | 0,04 g                |
| Volumen                          | 0,002 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 2,00                  |
| Familia de productos             | SUF                   |
| Interfaz familia de boquilla     | SC010                 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.13938](http://www.schmalz.com/10.01.01.13938)

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13938**

| Typ               | Número de artículo |
|-------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector | SC 010 M3-AG       |
|                   | 10.01.06.04249     |

