



Art.-Nr.: 10.01.01.13938



SUF 2 NBR-55 SC010

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	2.00



デザインデータ SUF 2 NBR-55 SC010

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	2.00 mm
高さ H	3.50 mm
ヘッド径 Dk	4.2 mm
内径 d	1.40 mm
スプリングストローク Z	0.2 mm
径 Ds	2.0 mm
径 Dmax(S)	2.4 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.13938



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	2.0 mm
離脱力	0.15 N
吸着力 (-600mbar)	0.15 N
質量	0.04 g
ボリューム	0.002 cm ³
サイズ	2.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC010

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13938



発注データ アクセサリ 10.01.01.13938

Typ	本数
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249

