


Aspiratore piatto (tondo)

# SUF 6 NBR-55 SC020


Art.-Nr.: 10.01.01.13941



SUF 6 NBR-55 SC020

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	6,00



Dati di costruzione SUF 6 NBR-55 SC020

## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,30 mm
Altezza H	5,50 mm
Diametro della testa Dk	6,7 mm
Diametro interno d1	4,7 mm
Diametro interno d	3,10 mm
Freccia elastica Z	0,6 mm
Diametro Ds	6,0 mm
Altezza H3	3,00 mm
Diametro Dmax(S)	6,8 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13941

1

Aspiratore piatto (tondo)

## SUF 6 NBR-55 SC020

Art.-Nr.: 10.01.01.13941



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	1,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,40 N
Peso	0,15 g
Volume	0,020 cm <sup>3</sup>
Misura	6,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nippali d'interfaccia	SC020

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.13941](http://www.schmalz.com/10.01.01.13941)



### Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13941

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04273
Schmalz-Connector	10.01.06.04306



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13941](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13941)

2