

Art.-Nr.: 10.01.01.13048



## 技術資料


真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	20.00
真空接続口	G1/8-F
ニップル材質	アルミ

SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG

真空パッド SGPN: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド SGP: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SGP、接続ニップル (取付ネジ) SA-NIP



## デザインデータ

高さ H	22.40 mm
呼び径 dn	3.50 mm
スレッド G1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スパナサイズ SW1	14.0 mm
スプリングストローク Z	1.5 mm
径 Ds	20.0 mm
径 Dmax(S)	22.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGPN 20 FPM-65 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13048](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13048)

Art.-Nr.: 10.01.01.13048

 技術資料

真空パッドの材質	フルオロカオチューク FPM
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	2.0 mm
吸着力 (-600mbar)	8.50 N
質量	4.80 g
ポリウム	0.310 cm <sup>3</sup>
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGPN

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.13048

Typ		本数
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350	10.01.06.05731

 発注データ ウェアパーツ 10.01.01.13048

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SGP 20 FPM-65 N016	10.01.01.12909