

Art.-Nr.: 10.01.01.13107




SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

真空パッド SPL POM-NBRは様々な直径をラインアップしています。すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリオキシメチレン POM-NBR
サイズ	70.00
接続	G1/4-IG

デザインデータ



デザインデータ SPL 70 POM-NBR G1/4-IG

属性	価値
高さ H	24.50 mm
ヘッド径 Dk	73.0 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	11.5 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	3.0 mm
径 Ds	68.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.13107



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ポリオキシメチレン POM-NBR
ホース径（推奨） d	6.0 mm
吸着力（-600mbar）	217.00 N
質量	91.0 g
ボリューム	24.100 cm ³
接続	G1/4-IG
製品ファミリー	SPL

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13107



スペアパーツの注文データ 10.01.01.13107

Typ	製品コード
Vリング	V-RING 63x13 V-65 S NBR 10.07.08.00100

