

Art.-Nr.: 10.01.01.13110




SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

真空パッド SPL POM-NBRは様々な直径をラインアップしています。すぐに接続可能な製品として納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ポリオキシメチレン POM-NBR
サイズ	115.00
接続	G1/4-IG

デザインデータ



デザインデータ SPL 115 POM-NBR G1/4-IG

属性	価値
高さ H	30.50 mm
ヘッド径 Dk	118.0 mm
スレッド G1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	22.0 mm
スプリングストローク Z	4.0 mm
径 Ds	113.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.13110



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ポリオキシメチレン POM-NBR
ホース径（推奨） d	9.0 mm
吸着力（-600mbar）	600.00 N
質量	280.0 g
ボリューム	91.200 cm ³
接続	G1/4-IG
製品ファミリー	SPL

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13110



スペアパーツの注文データ 10.01.01.13110

Typ	製品コード
Vリング	V-RING 105x18 V-110 S NBR 10.07.08.00161

