


Art.-Nr.: 10.01.01.13944




SUF 12 NBR-55 SC030

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	12.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.30 mm
高さ H	8.60 mm
ヘッド径 Dk	9.5 mm
内径d1	7.3 mm
内径d	5.30 mm
スプリングストロークZ	1.2 mm
径 Ds	12.0 mm
高さ H3	5.80 mm
径 Dmax(S)	13.2 mm

デザインデータ SUF 12 NBR-55 SC030

Art.-Nr.: 10.01.01.13944



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	12.5 mm
離脱力	5.00 N
吸着力 (-600mbar)	5.00 N
質量	0.51 g
ボリューム	0.120 cm ³
サイズ	12.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC030

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13944



発注データ アクセサリ 10.01.01.13944

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
シュマルツコネクタ	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

