

Art.-Nr.: 10.01.01.13139



SBS 120 HF G1/8-IG AL


技術資料

属性	価値
材質	アルミ
デザイン	多め（通気性のあるワーク向け）
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	120.0 mm

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS：幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 120 HF G1/8-IG AL

デザインデータ


属性	価値
幅B	121.50 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	120.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパの長さ LG2	10.0 mm
グリッパの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	105.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.01.13139


 技術資料

属性	価値
質量	390.00 g
エア消費量 [l/min]	420.0 l/min
エア消費量	25.200 m³/h
保持力	104.0 N
圧力範囲（作動圧） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 テクニカルデータ


エア消費量



保持力

 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490

Art.-Nr.: 10.01.01.13139



保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 HF	3.20	7.60	12.60	16.00	19.00	21.50
SBS 100 HF	9.00	19.50	31.00	42.00	52.00	61.00
SBS 120 HF	18.50	40.00	61.00	82.00	103.00	120.00



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13139



発注データ スペアパーツ 10.01.01.13139

Typ	本数
ブレーキパッド (スペシャルグリッパ 向け)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593

