



SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Technische Daten


Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Baugröße	15,00
Gewinde G1	G1/8"-IG

Der Sauger SPF (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Sauger vom Typ SPF – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SPF, Schmalz-Connector

Verfügbares Zubehör: Filtersieb (Sieb-Rund)



Konstruktionsdaten SPF 15 ED-65 G1/8-IG

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Höhe H	24,00 mm
Nenndurchmesser dn	4,10 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	8,0 mm
Schlüsselweite SW1	14,0 mm
Federweg Z	1,5 mm
Durchmesser Ds	16,4 mm
Durchmesser Dmax(S)	18,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3	

Art.-Nr.: 10.01.01.13239

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	13,0 mm
Abreißkraft	11,00 N
Saugkraft (-600mbar)	9,80 N
Gewicht	6,1 g
Querkraft	7,9 N
Volumen	0,758 cm ³
Baugröße	15,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SPF

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.13239

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.13239**

Typ	Artikelnummer
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG
	10.01.06.02482

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.01.13239**

Typ	Artikelnummer
Flachsauger (rund)	SPF 15 ED-65 SC040
	10.01.01.12895

