

Art.-Nr.: 10.01.01.13250



技術資料

真空パッドの材質	エラストドールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	60.00
スレッドG1	G1/4"-M


SPF 60 ED-65 G1/4-AG

フラット真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- フラット真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニップル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

スペアパーツ: 真空パッド SPF、接続ニップル SC

アクセサリ: フィルターメッシュ (簡易フィルタ)



デザインデータ

高さ H	25.30 mm
呼び径 dn	6.10 mm
スレッドG1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	10.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	5.1 mm
径 Ds	61.2 mm
径 Dmax(S)	65.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPF 60 ED-65 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13250

Art.-Nr.: 10.01.01.13250



技術資料

真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	6.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	135.00 N
吸着力 (-600mbar)	107.00 N
質量	23.40 g
水平方向の力	65.0 N
ボリューム	12.669 cm ³
サイズ	60.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



発注データ アクセサリ 10.01.01.13250

Typ		本数
ふるいラウンド	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
真空パッド用カバー	SU 60	10.01.01.13585
流動抵抗	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
流動抵抗	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
流動抵抗	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
流動抵抗	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
流動抵抗	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
流動抵抗	SC-SW 240 6	10.05.04.00101



発注データ スペアパーツ 10.01.01.13250

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487



発注データ ウェアパーツ 10.01.01.13250

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SPF 60 ED-65 SC050	10.01.01.12896

