

Art.-Nr.: 10.01.01.13250



Données techniques

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Taille	60,00
Filetage G1	G1/4"-M


SPF 60 ED-65 G1/4-AG

La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Élément de fixation de type SC – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis (rond)



Données de construction

Hauteur H	25,30 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	5,1 mm
Diamètre Ds	61,2 mm
Diamètre Dmax(S)	65,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPF 60 ED-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13250

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	65,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	75,0 mm
Force de rupture	135,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	107,00 N
Poids propre	23,40 g
Force latérale	65,0 N
Volume	12,669 cm ³
Taille	60,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande accessoires 10.01.01.13250**

Typ		Nombre d'article
Tamis (rond)	SIEB 17.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00308
Couverture pour ventouse	SU 60	10.01.01.13585
Résistance au flux	SC-SW 60 6	10.05.04.00096
Résistance au flux	SC-SW 80 6	10.05.04.00097
Résistance au flux	SC-SW 100 6	10.05.04.00098
Résistance au flux	SC-SW 120 6	10.05.04.00099
Résistance au flux	SC-SW 200 6	10.05.04.00100
Résistance au flux	SC-SW 240 6	10.05.04.00101

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.13250**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG MOD	10.01.06.02487

**Données de commande pièces d'usure 10.01.01.13250**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	SPF 60 ED-65 SC050	10.01.01.12896

