



Плоская присоска (круглая)  
**SUF 12 SI-55 SC030**



Art.-Nr.: 10.01.01.13966



SUF 12 SI-55 SC030



Конструктивные данные SUF 12 SI-55 SC030

### Технические данные

| Attribute                     | Value             |
|-------------------------------|-------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI        |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A      |
| размер                        | 12,00             |
| Характеристики материала      | Совместимый с FDA |

### Конструктивные данные

| Attribute             | Value   |
|-----------------------|---------|
| Высота H2             | 4,30 mm |
| Высота H              | 8,60 mm |
| Диаметр головки Dk    | 9,5 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 7,3 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 5,30 mm |
| Ход пружины Z         | 1,2 mm  |
| Диаметр Ds            | 12,0 mm |
| Высота H3             | 5,80 mm |
| Диаметр Dmax(S)       | 13,2 mm |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13966](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13966)

Плоская присоска (круглая)  
**SUF 12 SI-55 SC030**



Art.-Nr.: 10.01.01.13966



### Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                | Силикон SI            |
| Твердость материала [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 12,5 mm               |
| Сила отрыва                      | 5,00 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 5,00 N                |
| Вес                              | 0,5 g                 |
| Объем                            | 0,120 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 12,00                 |
| Семейство продуктов              | SUF                   |
| Семейство ниппелей с интерфейсом | SC030                 |

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13966](http://www.schmalz.com/10.01.01.13966)



### Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13966

| Тип                 |                | Количество предметов |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz | SC 030 G1/8-AG | 10.01.06.04288       |
| Соединитель Schmalz | SC 030 G1/8-IG | 10.01.06.04307       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13966](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13966)