


Art.-Nr.: 10.01.01.13435



SPL-HT 120 FPM-F-65

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM-F
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	120,00
Temperatura de trabajo máx.	350,0 °C



Datos de diseño SPL-HT 120 FPM-F-65

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	5,00 mm
Altura H	43,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	105,0 mm
Diámetro interior d1	96,0 mm
d2	4,0 mm
Diámetro interior d	88,00 mm
Recorrido de resorte Z	25,0 mm
Diámetro Ds	120,0 mm
Altura H3	10,00 mm
Diámetro Dmax(S)	130,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.13435

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho fluorado FPM-F
Radio de la pieza mín. (convexo)	300,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	675,00 N
Peso	138,1 g
Volumen	255,000 cm ³
Tamaño	120,00
Temperatura de trabajo máx.	350,0 °C
Familia de productos	SPL-HT

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13435

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13435