

Art.-Nr.: 10.01.01.13438



SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG

耐高温真空パッド SPL-HT FPM-F-AG (フェルトコーティング付きのゴム部分+取付ネジ付き金属マウント) は組み立てられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。


- 真空パッド SPL-HT FPM-F-AG: フェルトコーティング付きの状態で納品
- 取付ネジ付き金属マウント

スペアパーツ: 真空パッド SPL-HT FPM-F

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	フルオロカウチック FPM-F
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	120.00
接続	G1/4-M

デザインデータ



属性	価値
高さ H	46.00 mm
呼び径 dn	6.00 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	8.0 mm
スプリングストローク Z	25.0 mm
径 Ds	120.0 mm
径 Dmax(S)	130.0 mm

デザインデータ SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.13438



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	フルオロカウチック FPM-F
最小ワーク半径 (凸部)	300.0 mm
吸着力 (-600mbar)	675.00 N
質量	295.00 g
ボリューム	208.000 cm ³
サイズ	120.00
折りたたみ式本数	0.0
最高使用温度	350.0 °C
製品ファミリー	SPL-HT

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13438



発注データ スペアパーツ 10.01.01.13438

Typ	本数
フラット真空パッド	SPL-HT 120 FPM-F-65 10.01.01.13435

