


Art.-Nr.: 10.01.01.13491




DR-SGF-HS 150 EPDM-55

Technische Daten

Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Baugröße	150,00
Höhe H	25,90 mm

Konstruktionsdaten

Höhe H	25,90 mm
d2	126,0 mm
Federweg Z	7,5 mm
Durchmesser Ds	148,5 mm
Durchmesser Dmax(S)	165,0 mm



Konstruktionsdaten DR-SGF-HS 150 EPDM-55



Art.-Nr.: 10.01.01.13491



Technische Daten

Saugerwerkstoff	EPDM
Materialhärte [Shore A]	55,0 Shore A
Werkstückradius min. (konvex)	2.000,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	1.060,00 N
Gewicht	111,20 g
Volumen	119,000 cm ³
Baugröße	150,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	DR-SGF

