

Art.-Nr.: 10.01.01.13975



SUF 60 SI-55 M10x1.25-IG N009

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC

## 技術資料

| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | シリコンゴム SI    |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 60.00        |
| 材質種類         | FDA対応        |

## デザインデータ

| 属性            | 価値         |
|---------------|------------|
| 高さ H          | 17.00 mm   |
| スレッドG1        | M10x1.25-F |
| グリップバーの長さ LG1 | 6.0 mm     |
| スプリングストロークZ   | 5.5 mm     |
| 径 Ds          | 60.0 mm    |
| 径 Dmax(S)     | 66.4 mm    |

デザインデータ SUF 60 SI-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13975



## 技術資料

| 属性             | 値                      |
|----------------|------------------------|
| 真空パッドの材質       | シリコンゴム SI              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A           |
| ホース径 (推奨) d    | 6.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 75.0 mm                |
| 離脱力            | 140.00 N               |
| 吸着力 (-600mbar) | 140.00 N               |
| 質量             | 31.0 g                 |
| ボリューム          | 12.700 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 60.00                  |
| 製品ファミリー        | SUF                    |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.13975](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.13975)



## データアクセサリを注文する 10.01.01.13975

| Typ    | 製品コード              |
|--------|--------------------|
| タッチバルブ | TVN G1/4-AG 9 N009 |
|        | 10.05.10.00065     |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13975](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13975)