

Ventouse plate (ronde)

PFG 5 NBR-ESD-55 N004


Art.-Nr.: 10.01.01.13787



PFG 5 NBR-ESD-55 N004

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	5,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	6,50 mm
Diamètre de la tête Dk	7,7 mm
Diamètre intérieur d1	6,0 mm
Diamètre intérieur d	4,00 mm
Allongement du ressort Z	0,9 mm
Diamètre Ds	5,0 mm
Hauteur H3	4,00 mm
Diamètre Dmax(S)	5,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFG 5 NBR-ESD-55 N004



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13787

1

Ventouse plate (ronde)

PFG 5 NBR-ESD-55 N004



Art.-Nr.: 10.01.01.13787



Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 004
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	7,5 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	0,75 N
Volume	0,092 cm ³
Taille	5,00
Famille de produits	PFG

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentation

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13787



Données de commande accessoires 10.01.01.13787

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.03526
Insert de raccordement de ventouse	10.01.01.03518



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13787

2