




PFG 8 NBR-ESD-55 N004

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	8,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	2,00 mm
Altezza H	7,00 mm
Diametro della testa Dk	8,2 mm
Diametro interno d1	6,0 mm
Diametro interno d	4,00 mm
Freccia elastica Z	1,3 mm
Diametro Ds	8,0 mm
Altezza H3	4,00 mm
Diametro Dmax(S)	9,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFG 8 NBR-ESD-55 N004

Art.-Nr.: 10.01.01.13789

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 004
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	2,30 N
Volume	0,155 cm ³
Misura	8,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.13789

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13789**

Typ		Numero articolo
Nippli di collegamento ventosa	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Nippli di collegamento ventosa	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

