




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	3,50

PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003



Dati di costruzione

Altezza H2	1,50 mm
Altezza H	4,00 mm
Diametro della testa Dk	4,2 mm
Diametro interno d1	3,0 mm
Diametro interno d	2,00 mm
Freccia elastica Z	0,5 mm
Diametro Ds	3,5 mm
Altezza H3	2,50 mm
Diametro Dmax(S)	4,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFG 3.5 NBR-ESD-55 N003

Art.-Nr.: 10.01.01.13803

**Dati tecnici**

Famiglia di nippli	N 003
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	7,5 mm
Volume	0,015 cm ³
Misura	3,50
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.13803**

Typ	Numero articolo
Niplo di collegamento ventosa	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

