

Junta anular p. placa ventosa SUF

DR-SUF 210 NBR-60




Art.-Nr.: 10.01.01.13846



DR-SUF 210 NBR-60

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	210,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	31,80 mm
d2	172,9 mm
Recorrido de resorte Z	11,0 mm
Diámetro Ds	210,0 mm
Diámetro Dmax(S)	220,0 mm

Datos de diseño DR-SUF 210 NBR-60



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13846

Art.-Nr.: 10.01.01.13846



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Peso	225,0 g
Tamaño	210,00

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13846

