


Ventosa plana (redonda)

## SUF 10 NBR-55 SC030




Art.-Nr.: 10.01.01.13943



SUF 10 NBR-55 SC030

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 10,00                |



### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H2                | 4,30 mm |
| Altura H                 | 8,40 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 9,5 mm  |
| Diámetro interior d1     | 7,3 mm  |
| Diámetro interior d      | 5,30 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 1,0 mm  |
| Diámetro Ds              | 10,0 mm |
| Altura H3                | 5,80 mm |
| Diámetro Dmax(S)         | 11,2 mm |

Datos de diseño SUF 10 NBR-55 SC030



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13943](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13943)

Art.-Nr.: 10.01.01.13943

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | Caucho nitrílico NBR  |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 12,5 mm               |
| Fuerza de arranque               | 4,00 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4,00 N                |
| Peso                             | 0,5 g                 |
| Volumen                          | 0,070 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 10,00                 |
| Familia de productos             | SUF                   |
| Interfaz familia de boquilla     | SC030                 |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.13943](http://www.schmalz.com/10.01.01.13943)

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13943**

| Typ               |                | n              |
|-------------------|----------------|----------------|
| Schmalz-Connector | SC 030 G1/8-AG | 10.01.06.04288 |
| Schmalz-Connector | SC 030 G1/8-IG | 10.01.06.04307 |

