


Ventosa plana (redonda)

## SUF 20 HT1-60 SC030


Art.-Nr.: 10.01.01.13991



SUF 20 HT1-60 SC030

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa           | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| Tamaño                        | 20,00                            |



### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H2                | 4,30 mm |
| Altura H                 | 9,50 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 12,5 mm |
| Diámetro interior d1     | 7,3 mm  |
| Diámetro interior d      | 5,30 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 2,0 mm  |
| Diámetro Ds              | 20,0 mm |
| Altura H3                | 5,80 mm |
| Diámetro Dmax(S)         | 22,8 mm |

Datos de diseño SUF 20 HT1-60 SC030



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13991](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13991)

Art.-Nr.: 10.01.01.13991

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Material de ventosa              | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A]    | 60,0 Shore A                     |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 20,0 mm                          |
| Fuerza de arranque               | 15,00 N                          |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 15,00 N                          |
| Peso                             | 1,50 g                           |
| Volumen                          | 0,500 cm <sup>3</sup>            |
| Tamaño                           | 20,00                            |
| Familia de productos             | SUF                              |
| Interfaz familia de boquilla     | SC030                            |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.13991](http://www.schmalz.com/10.01.01.13991)

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.13991**

| Typ               |                | Número de artículo |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Schmalz-Connector | SC 030 G1/8-AG | 10.01.06.04288     |
| Schmalz-Connector | SC 030 G1/8-IG | 10.01.06.04307     |

