



Art.-Nr.: 10.01.01.13994



SUF 35 HT1-60 SC050

## Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60,0 Shore A                     |
| размер                        | 35,00                            |



## Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 6,80 mm  |
| Высота H              | 14,90 mm |
| Диаметр головки Dk    | 23,3 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 17,2 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 11,00 mm |
| Ход пружины Z         | 3,5 mm   |
| Диаметр Ds            | 35,0 mm  |
| Высота H3             | 9,30 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 39,2 mm  |

Конструктивные данные SUF 35 HT1-60 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.13994



## Технические данные

| Attribute                        | Value                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A]    | 60,0 Shore A                     |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 40,0 mm                          |
| Сила отрыва                      | 46,00 N                          |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 46,00 N                          |
| Вес                              | 5,5 g                            |
| Объем                            | 2,400 cm <sup>3</sup>            |
| размер                           | 35,00                            |
| Семейство продуктов              | SUF                              |
| Семейство ниппелей с интерфейсом | SC050                            |

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13994](http://www.schmalz.com/10.01.01.13994)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.13994

| Тип                 |                | Количество предметов |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz | SC 050 G1/8-AG | 10.01.06.04250       |
| Соединитель Schmalz | SC 050 G1/8-IG | 10.01.06.04308       |

