


Art.-Nr.: 10.01.01.13996




SUF 50 HT1-60 SC050

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	50.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	6.80 mm
高さ H	17.00 mm
ヘッド径 Dk	31.0 mm
内径d1	17.2 mm
内径d	11.00 mm
スプリングストロークZ	5.0 mm
径 Ds	50.0 mm
高さ H3	9.30 mm
径 Dmax(S)	54.3 mm

デザインデータ SUF 50 HT1-60 SC050

Art.-Nr.: 10.01.01.13996



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	75.0 mm
離脱力	95.00 N
吸着力 (-600mbar)	95.00 N
質量	14.5 g
ボリウム	7.100 cm ³
サイズ	50.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC050

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.13996



データアクセサリを注文する 10.01.01.13996

Typ		製品コード
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/8-AG	10.01.06.04250
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/8-IG	10.01.06.04308


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.13996