


Art.-Nr.: 10.01.01.14014



SUF 1 NBR-ESD-55 SC010

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	1.00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2.00 mm
Высота H	2.60 mm
Диаметр головки Dk	2.5 mm
Внутренний диаметр d	1.50 mm
Ход пружины Z	0.1 mm
Диаметр Ds	1.0 mm
Диаметр Dmax(S)	1.1 mm

Конструктивные данные SUF 1 NBR-ESD-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.14014



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2.0 mm
Сила отрыва	0.03 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0.03 N
Вес	0.0 g
Объем	0.000 cm ³
размер	1.00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC010

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14014



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.14014

Тип	Номер товара
Соединитель Schmalz SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

