

Ventosa plana (redonda)

SUF 80 SI-55 M10x1.25-IG N009



Art.-Nr.: 10.01.01.13977



SUF 80 SI-55 M10x1.25-IG N009

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	80,00
Características del material	Compatible con la FDA

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	18,00 mm
Rosca G1	M10x1,25-HE
Longitud de rosca LG1	6,0 mm
Recorrido de resorte Z	6,5 mm
Diámetro Ds	80,0 mm
Diámetro Dmax(S)	87,1 mm

Datos de diseño SUF 80 SI-55 M10x1.25-IG N009



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13977

Art.-Nr.: 10.01.01.13977

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	100,0 mm
Fuerza de arranque	254,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	254,00 N
Peso	63,5 g
Volumen	25,100 cm ³
Tamaño	80,00
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.13977

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.13977**

Typ	n
Válvula palpadora	TVN G1/4-AG 9 N009
	10.05.10.00065

