

Art.-Nr.: 10.01.01.14021




SUF 4 SI-CO-55 SC010

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム Si導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	4.00

デザインデータ



デザインデータ SUF 4 SI-CO-55 SC010

属性	価値
高さ H2	2.00 mm
高さ H	3.50 mm
ヘッド径 Dk	4.2 mm
内径d	1.40 mm
スプリングストロークZ	0.4 mm
径 Ds	4.0 mm
径 Dmax(S)	4.7 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14021



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI導電性
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	8.0 mm
離脱力	0.40 N
吸着力 (-600mbar)	0.40 N
質量	0.04 g
ボリューム	0.005 cm ³
サイズ	4.00
製品ファミリー	SUF
対応ニップルファミリー	SC010

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14021



発注データ アクセサリ 10.01.01.14021

Typ	本数
シュマルツコネクタ	SC 010 M3-AG 10.01.06.04249

