


Ventosa plana (redonda)

SUF 2 HT1-60 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.13982



SUF 2 HT1-60 SC010

Datos técnicos

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	2,00



Datos de diseño SUF 2 HT1-60 SC010

Datos de diseño

Altura H2	2,00 mm
Altura H	3,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	4,2 mm
Diámetro interior d	1,40 mm
Recorrido de resorte Z	0,2 mm
Diámetro Ds	2,0 mm
Diámetro Dmax(S)	2,4 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13982

Ventosa plana (redonda)

SUF 2 HT1-60 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.13982



Datos técnicos

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	2,0 mm
Fuerza de arranque	0,15 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,15 N
Peso	0,04 g
Volumen	0,002 cm ³
Tamaño	2,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC010

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Datos de pedido accesorios 10.01.01.13982

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13982