


Art.-Nr.: 10.01.01.14034



Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	18,00

SUF 18 NBR-ESD-55 SC030



Dati di costruzione

Altezza H2	4,30 mm
Altezza H	9,30 mm
Diametro della testa Dk	11,5 mm
Diametro interno d1	7,3 mm
Diametro interno d	5,30 mm
Freccia elastica Z	1,8 mm
Diametro Ds	18,0 mm
Altezza H3	5,80 mm
Diametro Dmax(S)	20,6 mm

Dati di costruzione SUF 18 NBR-ESD-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.14034

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	13,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	13,00 N
Peso	1,10 g
Volume	0,370 cm ³
Misura	18,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nipple d'interfaccia	SC030

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14034**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307

