


Ventosa plana (redonda)

## SFF 25 EPDM-45 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.14047



SFF 25 EPDM-45 SC040

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | EPDM         |
| Dureza del material [Shore A] | 45,0 Shore A |
| Tamaño                        | 25,00        |
| Número de pliegues            | 0,0          |



Datos de diseño SFF 25 EPDM-45 SC040

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor    |
|--------------------------|----------|
| Altura H2                | 4,70 mm  |
| Altura H                 | 13,20 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 13,8 mm  |
| Diámetro interior d1     | 10,4 mm  |
| Diámetro interior d      | 7,50 mm  |
| Recorrido de resorte Z   | 1,7 mm   |
| Diámetro Ds              | 25,0 mm  |
| Altura H3                | 6,80 mm  |
| Diámetro Dmax(S)         | 26,5 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14047](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14047)

Art.-Nr.: 10.01.01.14047

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Familia de boquillas             | SC 040                |
| Material de ventosa              | EPDM                  |
| Dureza del material [Shore A]    | 45,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 25,0 mm               |
| Fuerza de arranque               | 17,90 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 17,90 N               |
| Peso                             | 1,8 g                 |
| Volumen                          | 1,154 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 25,00                 |
| Número de pliegues               | 0,0                   |
| Familia de productos             | SFF                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14047](http://www.schmalz.com/10.01.01.14047)

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.14047**

| Typ                              | n              |
|----------------------------------|----------------|
| Schmalz-Connector SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490 |
| Schmalz-Connector SC 040 G1/8-IG | 10.01.06.02482 |

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14047**

| Typ                            | n              |
|--------------------------------|----------------|
| Schmalz-Connector SC 040 M5-AG | 10.01.06.04346 |

