

Ventouse plate (ronde)

SUF 35 HT1-60 SC050


Art.-Nr.: 10.01.01.13994



SUF 35 HT1-60 SC050

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	35,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	6,80 mm
Hauteur H	14,90 mm
Diamètre de la tête Dk	23,3 mm
Diamètre intérieur d1	17,2 mm
Diamètre intérieur d	11,00 mm
Allongement du ressort Z	3,5 mm
Diamètre Ds	35,0 mm
Hauteur H3	9,30 mm
Diamètre Dmax(S)	39,2 mm

Données de construction SUF 35 HT1-60 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13994

1

Ventouse plate (ronde)

SUF 35 HT1-60 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.13994



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	40,0 mm
Force de rupture	46,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	46,00 N
Poids propre	5,50 g
Volume	2,400 cm ³
Taille	35,00
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC050

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.13994



Données de commande accessoires 10.01.01.13994

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.04250
Schmalz-Connector	10.01.06.04308



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.13994

2