



Art.-Nr.: 10.01.01.14053



## Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale della ventosa         | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A                        |
| Misura                          | 25,00                               |
| Numero di pieghe                | 0,0                                 |

SFF 25 HT1-60 SC040



## Dati di costruzione

| Attributo               | Valore   |
|-------------------------|----------|
| Altezza H2              | 4,70 mm  |
| Altezza H               | 13,20 mm |
| Diametro della testa Dk | 13,8 mm  |
| Diametro interno d1     | 10,4 mm  |
| Diametro interno d      | 7,50 mm  |
| Freccia elastica Z      | 1,7 mm   |
| Diametro Ds             | 25,0 mm  |
| Altezza H3              | 6,80 mm  |
| Diametro Dmax(S)        | 26,5 mm  |

Dati di costruzione SFF 25 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.14053

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Famiglia di nippli              | SC 040                              |
| Materiale della ventosa         | Materiale a temperatura elevata HT1 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60,0 Shore A                        |
| Raggio pezzo min. (convesso)    | 25,0 mm                             |
| Forza di strappo                | 17,90 N                             |
| Forza di presa (-600 mbar)      | 17,90 N                             |
| Peso                            | 1,8 g                               |
| Volume                          | 1,154 cm <sup>3</sup>               |
| Misura                          | 25,00                               |
| Numero di pieghe                | 0,0                                 |
| Famiglia di prodotti            | SFF                                 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14053](http://www.schmalz.com/10.01.01.14053)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.14053**

| Typ               |                | codice articolo |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490  |
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/8-IG | 10.01.06.02482  |

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14053**

| Typ               |              | codice articolo |
|-------------------|--------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | SC 040 M5-AG | 10.01.06.04346  |

