


Düz vantuz (yuvarlak)

SFF 30 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.14054




SFF 30 HT1-60 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	30,00
Körük Sayısı	0,0

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,70 mm
Yükseklik H	13,50 mm
Kafa çapı Dk	14,8 mm
İç çap d1	10,4 mm
İç çap d	7,50 mm
Yay stroku Z	2,0 mm
Çap Ds	30,0 mm
Yükseklik H3	6,80 mm
Çap Dmax(S)	31,5 mm



Tasarım verileri SFF 30 HT1-60 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14054

Art.-Nr.: 10.01.01.14054

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30,0 mm
Çekme kuvveti	25,10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	25,10 N
Ağırlık	2,5 g
Cilt	1,667 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14054

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.14054**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14054**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

