



Art.-Nr.: 10.01.01.13996



SUF 50 HT1-60 SC050



Конструктивные данные SUF 50 HT1-60 SC050

## Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A] | 60.0 Shore A                     |
| размер                        | 50.00                            |

## Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 6.80 mm  |
| Высота H              | 17.00 mm |
| Диаметр головки Dk    | 31.0 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 17.2 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 11.00 mm |
| Ход пружины Z         | 5.0 mm   |
| Диаметр Ds            | 50.0 mm  |
| Высота H3             | 9.30 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 54.3 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.01.13996



## Технические данные

| Attribute                        | Value                            |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                | Высокотемпературный материал HT1 |
| Твердость материала [Shore A]    | 60.0 Shore A                     |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 75.0 mm                          |
| Сила отрыва                      | 95.00 N                          |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 95.00 N                          |
| Вес                              | 14.5 g                           |
| Объем                            | 7.100 cm <sup>3</sup>            |
| размер                           | 50.00                            |
| Семейство продуктов              | SUF                              |
| Семейство ниппелей с интерфейсом | SC050                            |

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.13996](http://www.schmalz.com/10.01.01.13996)



## Заказать аксессуары для данных 10.01.01.13996

| Тип                 |                | Номер товара   |
|---------------------|----------------|----------------|
| Соединитель Schmalz | SC 050 G1/8-AG | 10.01.06.04250 |
| Соединитель Schmalz | SC 050 G1/8-IG | 10.01.06.04308 |

