




## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 80,00                |
| Conexión de vacío             | G1/4"-MA             |

SUF 80 NBR-55 G1/4-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



## Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 23,00 mm |
| Diámetro nominal dn    | 5,10 mm  |
| Rosca G1               | G1/4"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 10,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 6,5 mm   |
| Diámetro Ds            | 80,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 87,1 mm  |

Datos de diseño SUF 80 NBR-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14059

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa                                 | Caucho nitrílico NBR   |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A           |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 6,0 mm                 |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 100,0 mm               |
| Fuerza de arranque                                  | 254,00 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 254,00 N               |
| Peso                                                | 71,10 g                |
| Volumen                                             | 25,100 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 80,00                  |
| Número de pliegues                                  | 0,0                    |
| Familia de productos                                | SUF                    |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14059](http://www.schmalz.com/10.01.01.14059)


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14059](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14059)