

Ventouse plate (ronde)

SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009

Art.-Nr.: 10.01.01.14000



SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	90,00

Données de construction SUF 90 HT1-60 M10x1.25-IG N009

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	18,50 mm
Filetage G1	M10x1,25-F
Longueur du filetage LG1	6,0 mm
Allongement du ressort Z	7,0 mm
Diamètre Ds	90,0 mm
Diamètre Dmax(\$)	98,1 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14000

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14000

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	150,0 mm
Force de rupture	328,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	328,00 N
Poids propre	90,5 g
Volume	34,300 cm ³
Taille	90,00
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14000

**Données de commande accessoires 10.01.01.14000**

Typ	Nombre d'article
Palpeur mécanique	10.05.10.00065

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14000