

Ventosa plana (redonda)

SUF 1 NBR-ESD-55 SC010


Art.-Nr.: 10.01.01.14014



SUF 1 NBR-ESD-55 SC010

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	1,00



Datos de diseño SUF 1 NBR-ESD-55 SC010

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	2,60 mm
Diámetro de la cabeza Dk	2,5 mm
Diámetro interior d	1,50 mm
Recorrido de resorte Z	0,1 mm
Diámetro Ds	1,0 mm
Diámetro Dmax(S)	1,1 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14014

Art.-Nr.: 10.01.01.14014

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	2,0 mm
Fuerza de arranque	0,03 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,03 N
Peso	0,0 g
Volumen	0,000 cm ³
Tamaño	1,00
Familia de productos	SUF
Interfaz familia de boquilla	SC010

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14014

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.14014**

Typ	n
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249

