

Плоская присоска (круглая)

# SUF 1 SI-CO-55 SC010




Art.-Nr.: 10.01.01.14015



SUF 1 SI-CO-55 SC010

## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Силикон SI проводящий |
| Твердость материала [Shore A] | 55.0 Shore A          |
| размер                        | 1.00                  |



Конструктивные данные SUF 1 SI-CO-55 SC010

## Конструктивные данные

| Attribute            | Value   |
|----------------------|---------|
| Высота H2            | 2.00 mm |
| Высота H             | 2.60 mm |
| Диаметр головки Dk   | 2.5 mm  |
| Внутренний диаметр d | 1.50 mm |
| Ход пружины Z        | 0.1 mm  |
| Диаметр Ds           | 1.0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)      | 1.1 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14015](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14015)

Плоская присоска (круглая)  
**SUF 1 SI-CO-55 SC010**



Art.-Nr.: 10.01.01.14015



### Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                | Силикон SI проводящий |
| Твердость материала [Shore A]    | 55.0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 2.0 mm                |
| Сила отрыва                      | 0.03 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 0.03 N                |
| Вес                              | 0.0 g                 |
| Объем                            | 0.000 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 1.00                  |
| Семейство продуктов              | SUF                   |
| Семейство ниппелей с интерфейсом | SC010                 |

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14015](http://www.schmalz.com/10.01.01.14015)



### Заказать аксессуары для данных 10.01.01.14015

| Тип                              | Номер товара   |
|----------------------------------|----------------|
| Соединитель Schmalz SC 010 M3-AG | 10.01.06.04249 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14015](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14015)