




SUF 1.5 NBR-ESD-55 SC010

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Taille                         | 1,50                       |



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur  |
|--------------------------|---------|
| Hauteur H2               | 2,00 mm |
| Hauteur H                | 2,60 mm |
| Diamètre de la tête Dk   | 2,5 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 1,50 mm |
| Allongement du ressort Z | 0,1 mm  |
| Diamètre Ds              | 1,5 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 1,7 mm  |

Données de construction SUF 1.5 NBR-ESD-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.14016

**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur                     |
|----------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse           | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 55,0 Shore A               |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 2,0 mm                     |
| Force de rupture                 | 0,08 N                     |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 0,08 N                     |
| Poids propre                     | 0,0 g                      |
| Volume                           | 0,001 cm <sup>3</sup>      |
| Taille                           | 1,50                       |
| Famille de produits              | SUF                        |
| Famille d'insert d'interface     | SC010                      |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14016](http://www.schmalz.com/10.01.01.14016)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.14016**

| Typ               | num            |
|-------------------|----------------|
| Schmalz-Connector | SC 010 M3-AG   |
|                   | 10.01.06.04249 |

