


Art.-Nr.: 10.01.01.14022



SUF 5 NBR-ESD-55 SC020

Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	5,00



Dati di costruzione

Altezza H2	2,30 mm
Altezza H	5,50 mm
Diametro della testa Dk	6,7 mm
Diametro interno d1	4,7 mm
Diametro interno d	3,10 mm
Freccia elastica Z	0,5 mm
Diametro Ds	5,0 mm
Altezza H3	3,00 mm
Diametro Dmax(S)	5,7 mm

Dati di costruzione SUF 5 NBR-ESD-55 SC020



Art.-Nr.: 10.01.01.14022

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	0,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,90 N
Peso	0,14 g
Volume	0,013 cm ³
Misura	5,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nipple d'interfaccia	SC020

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14022**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Schmalz-Connector	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306

