

Ventosa plana (redonda)

## SUF 5 SI-CO-55 SC020


Art.-Nr.: 10.01.01.14023



SUF 5 SI-CO-55 SC020

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                  |
|-------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI conductiva |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Tamaño                        | 5,00                   |



Datos de diseño SUF 5 SI-CO-55 SC020

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H2                | 2,30 mm |
| Altura H                 | 5,50 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 6,7 mm  |
| Diámetro interior d1     | 4,7 mm  |
| Diámetro interior d      | 3,10 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 0,5 mm  |
| Diámetro Ds              | 5,0 mm  |
| Altura H3                | 3,00 mm |
| Diámetro Dmax(S)         | 5,7 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14023](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14023)

Art.-Nr.: 10.01.01.14023

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                  |
|----------------------------------|------------------------|
| Material de ventosa              | Silicona SI conductiva |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A           |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 8,0 mm                 |
| Fuerza de arranque               | 0,90 N                 |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,90 N                 |
| Peso                             | 0,14 g                 |
| Volumen                          | 0,013 cm <sup>3</sup>  |
| Tamaño                           | 5,00                   |
| Familia de productos             | SUF                    |
| Interfaz familia de boquilla     | SC020                  |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14023](http://www.schmalz.com/10.01.01.14023)

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.14023**

| Typ               |              | Número de artículo |
|-------------------|--------------|--------------------|
| Schmalz-Connector | SC 020 M5-AG | 10.01.06.04273     |
| Schmalz-Connector | SC 020 M5-IG | 10.01.06.04306     |

