


Art.-Nr.: 10.01.01.14026



SUF 8 NBR-ESD-55 SC020

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	8,00



Конструктивные данные SUF 8 NBR-ESD-55 SC020

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2,30 mm
Высота H	5,50 mm
Диаметр головки Dk	6,7 mm
Внутренний диаметр d1	4,7 mm
Внутренний диаметр d	3,10 mm
Ход пружины Z	0,8 mm
Диаметр Ds	8,0 mm
Высота H3	3,00 mm
Диаметр Dmax(S)	8,4 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14026



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR-ESD
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	8,0 mm
Сила отрыва	2,40 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	2,40 N
Вес	0,2 g
Объем	0,044 cm ³
размер	8,00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC020

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14026



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14026

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Соединитель Schmalz	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306

