

Ventosa plana (redonda)

SUF 100 SI-55 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14076




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	100,00
Conexión de vacío	G1/4"-HE
Características del material	Compatible con la FDA

SUF 100 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	35,90 mm
Diámetro nominal dn	5,10 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	7,5 mm
Diámetro Ds	100,0 mm
Diámetro Dmax(S)	108,0 mm

Datos de diseño SUF 100 SI-55 G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14076

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14076

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	200,0 mm
Fuerza de arranque	402,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	402,00 N
Peso	113,80 g
Volumen	46,400 cm ³
Tamaño	100,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SUF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14076

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14076