


## Technische Daten

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Saugerwerkstoff         | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A] | 60,0 Shore A           |
| Baugröße                | 80,00                  |
| Vakuum-Anschluss        | G1/4"-AG               |

SUF 80 HT1-60 G1/4-AG

Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.

Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC



## Konstruktionsdaten

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Höhe H              | 23,00 mm |
| Nenn Durchmesser dn | 5,10 mm  |
| Gewinde G1          | G1/4"-AG |
| Gewindelänge LG1    | 10,0 mm  |
| Schlüsselweite SW1  | 17,0 mm  |
| Federweg Z          | 6,5 mm   |
| Durchmesser Ds      | 80,0 mm  |
| Durchmesser Dmax(S) | 87,1 mm  |

Konstruktionsdaten SUF 80 HT1-60 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14079



## Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Saugerwerkstoff                    | Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A]            | 60,0 Shore A           |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6,0 mm                 |
| Werkstückradius min. (konvex)      | 100,0 mm               |
| Abreißkraft                        | 254,00 N               |
| Saugkraft (-600mbar)               | 254,00 N               |
| Gewicht                            | 71,10 g                |
| Volumen                            | 25,100 cm <sup>3</sup> |
| Baugröße                           | 80,00                  |
| Faltenanzahl                       | 0,0                    |
| Produktfamilie                     | SUF                    |

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

