

Art.-Nr.: 10.01.01.14038




SUF 25 NBR-ESD-55 SC040

## 技術資料

| 属性           | 価値                       |
|--------------|--------------------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム) |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A             |
| サイズ          | 25.00                    |

## デザインデータ



| 属性          | 価値       |
|-------------|----------|
| 高さ H2       | 4.80 mm  |
| 高さ H        | 11.20 mm |
| ヘッド径 Dk     | 15.5 mm  |
| 内径d1        | 10.5 mm  |
| 内径d         | 7.00 mm  |
| スプリングストロークZ | 2.5 mm   |
| 径 Ds        | 25.0 mm  |
| 高さ H3       | 6.70 mm  |
| 径 Dmax(S)   | 28.2 mm  |

デザインデータ SUF 25 NBR-ESD-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.14038



## 技術資料

| 属性             | 値                        |
|----------------|--------------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR-ESD (ESD対策ゴム) |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A             |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 25.0 mm                  |
| 離脱力            | 23.00 N                  |
| 吸着力 (-600mbar) | 23.00 N                  |
| 質量             | 2.50 g                   |
| ボリューム          | 0.900 cm <sup>3</sup>    |
| サイズ            | 25.00                    |
| 製品ファミリー        | SUF                      |
| 対応ニップルファミリー    | SC040                    |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.14038](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.14038)



## 発注データ アクセサリ 10.01.01.14038

| Typ       |                | 本数             |
|-----------|----------------|----------------|
| シュマルツコネクタ | SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490 |
| シュマルツコネクタ | SC 040 G1/8-IG | 10.01.06.02482 |

