


Art.-Nr.: 10.01.01.14095




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	50,00
Вакуумное соединение	G1/8"-F

SUF 50 NBR-55 G1/8-IG

Присоска SUF (эластомер+соединительный ниппель) поставляется собранной.

Доступные запасные части: присоска SUF, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	31,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,10 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	5,0 mm
Диаметр Ds	50,0 mm
Диаметр Dmax(S)	54,3 mm

Конструктивные данные SUF 50 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14095



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Сила отрыва	95,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	95,00 N
Вес	24,9 g
Объем	7,100 cm ³
размер	50,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14095

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14095**

Тип		Количество предметов
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/8-IG	10.01.06.04308
Плоская присоска (круглая)	SUF 50 NBR-55 SC050	10.01.01.13952

