

平型真空吸着パッド（円形）

SUF 35 SI-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14098




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	35.00
真空接続口	G1/8-M
材質種類	FDA対応

SUF 35 SI-55 G1/8-AG

真空パッド SUF: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。

スペアパーツ: 交換用ゴム、接続ニップル SC



デザインデータ

属性	価値
高さ H	22.10 mm
呼び径 dn	4.10 mm
スレッド G1	G1/8"-M
グリップの長さ LG1	7.5 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	3.5 mm
径 Ds	35.0 mm
径 Dmax(S)	39.2 mm

デザインデータ SUF 35 SI-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.14098

Art.-Nr.: 10.01.01.14098



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	シリコーンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径（推奨） d	4.0 mm
最小ワーク半径（凸部）	40.0 mm
離脱力	46.00 N
吸着力（-600mbar）	46.00 N
質量	14.10 g
ボリューム	2.400 cm ³
サイズ	35.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SUF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨
ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14098



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14098

Typ		本数
フラット真空吸着パッド	SUF 35 SI-55 SC050	10.01.01.13972
シュマルツコネクタ	SC 050 G1/8-AG	10.01.06.04250

