


Données techniques

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Raccord de vide	G1/8"-F
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA

SUF 40 SI-55 G1/8-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction

Hauteur H	30,00 mm
Diamètre nominal dn	6,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Diamètre Dmax(S)	44,0 mm

Données de construction SUF 40 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14103

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	50,0 mm
Force de rupture	61,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	61,00 N
Poids propre	18,90 g
Volume	3,800 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14103**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-IG	10.01.06.04308
Ventouse plate (ronde)	SUF 40 SI-55 SC050	10.01.01.13973

