

Ventosa piatta (tonda)

SUF 60 SI-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14067




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	60,00
Attacco del vuoto	G1/4"-AG
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SUF 60 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



Dati di costruzione

Altezza H	22,00 mm
Diametro nominale dn	5,10 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	5,5 mm
Diametro Ds	60,0 mm
Diametro Dmax(S)	66,4 mm

Dati di costruzione SUF 60 SI-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14067

Art.-Nr.: 10.01.01.14067

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	6,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	75,0 mm
Forza di strappo	140,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	140,00 N
Peso	38,60 g
Volume	12,700 cm ³
Misura	60,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

